



LD043

## Zekeringhouder D02 kunststof, 1-polig, SIS/D02/1

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Nominale stroom                  | 63 A |
| Nominale stroom van smeltpatroon | 2 A  |
|                                  | 4 A  |
|                                  | 6 A  |
|                                  | 10 A |
|                                  | 16 A |
|                                  | 20 A |
|                                  | 25 A |
|                                  | 32 A |
|                                  | 35 A |
|                                  | 40 A |
|                                  | 50 A |
|                                  | 63 A |

#### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 1 |
|--------------|---|

#### Installatie, montage

|                |            |
|----------------|------------|
| Gemonteerd op  | DIN-rail   |
| Aandraaimoment | 2,5 - 3 NM |

#### Aansluiting

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Type connector/steker ingang   | Steekklem                |
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup> |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 9,50 W |
|----------------------------------|--------|

#### Leveringsomvang

|            |    |
|------------|----|
| Met deksel | Ja |
|------------|----|

#### Zekering

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Zekeringsgrootte   | D02 |
| Kenmerken zekering | gG  |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 63 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Lengte  | 62 mm |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |