



LD043

**Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 35 mm<sup>2</sup>, s krytem**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Jmenovitý proud                       | 63 A |
| Jmenovitý proud pro pojistkové vložky | 2 A  |
|                                       | 4 A  |
|                                       | 6 A  |
|                                       | 10 A |
|                                       | 16 A |
|                                       | 20 A |
|                                       | 25 A |
|                                       | 32 A |
|                                       | 35 A |
|                                       | 40 A |
|                                       | 50 A |
|                                       | 63 A |

**Architektura**

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 1 |
|------------|---|

**Instalace, montáž**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Montáž                     | Lišta DIN  |
| Jmenovitý utahovací moment | 2,5 - 3 Nm |

**Připojení**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Typ vstupního konektoru/zástrčky | Klecová svorka           |
| Průřez flexibilního vodiče       | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup> |

**Frekvence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Výkon**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 9,50 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Rozsah dodávky**

|          |     |
|----------|-----|
| S krytem | Ano |
|----------|-----|

**Pojistka**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Velikost pojistky        | D02 |
| Charakteristika pojistek | gG  |

**Rozměry**

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 63 mm |
| Šířka | 27 mm |
| Délka | 62 mm |

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |