



LD043

KONTAKPLINT

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Märkström för säkringsinsats	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Installation, montering

Montering	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	2,5 - 3 Nm

Anslutning

Anslutningstyp ingång	Korgklämma
Area flexibel ledare	1.5 - 35 mm ²

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	9,50 W
--	--------

Leveransens omfattning

Med lock	Ja
----------	----

Säkring

Säkringsstorlek	D02
Säkringens karakteristik	gG

Dimensioner

Höjd	63 mm
Bredd	27 mm
Längd	62 mm

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja