



LF4004047030

Vnitřní roh kanálu LF 40x40, šedá

Technické vlastnosti

Příslušenství

Typ příslušenství Tvarový díl

Nastavení

Úhlový rozsah 90 - 90

Rozměry

Výška 40 mm

Šířka 40 mm

Materiál

Materiál Polyvinylchlorid (PVC)

Povrch Neošetřený

Barva Šedý kámen

Kód RAL 7030

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 60 °C

Vybavení

S ochrannou fólií Ne