




WH20645306H

kallysto face 60x60mm pour: 3x type 23 Orange

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Prise
---------------------------	-------

Matière

Couleur	Orange
Code RAL	2004
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	40 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
--------------------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Convient pour

Appareils Hager prise d'alimentation BRx / kallysto encastré / kallysto montage en saillie
--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui