



LT250U

**NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na montážní desku, M10**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	400 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 224 A 250 A 315 A 355 A 400 A 300 A

**Pojistka**

Velikost pojistky	NH2
-------------------	-----

**Architektura**

Počet pólů	3
------------	---

**Připojení**

Typ výstupu konektoru/zástrčky	Svorka M10
Typ vstupního konektoru/zástrčky	Svorka M10

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment	8 - 8 Nm
Montáž	Montážní deska
Možnost vodorovné montáže	Ano

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	24,50 W
--	---------

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí	1000 V
---------------------------	--------

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano