




457309



Tomada altifalante, dupla, branco

Características técnicas

Conexão

Tipo de conector/ficha	Tomada para altifalante
Secção transversal de condutores	10 - 10 mm ²
Número de conexões	2

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	45 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem com garras Ligação com parafuso
------------------	---

Equipamento

Blindado	Não
Com tampa protetora contra pó	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Texto

Saída	Com saída direita
-------	-------------------

Tensão

Tensão nominal	60 V
----------------	------

Texto

Etiqueta	Sem porta-etiqueta
Placa de suporte/aro de suporte	Com placa de suporte

Adequado para

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930/Glas / Serie R.classic
