



457309



Β.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Υποδοχή ηχείων
Διατομή αγωγού	10 - 10 mm ²
Αριθμός συνδέσεων	2

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	45 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	32 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση με νύχια Σύνδεση με βίδες
-----------------	---

Εξοπλισμός

Θωρακισμένο	Όχι
Με κάλυμμα σκόνης	Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Κείμενο

Έξοδος	Με ίσια έξοδο
--------	---------------

Τάση

Ονομαστική τάση	60 V
-----------------	------

Κείμενο

Επιγραφή	Χωρίς πεδίο επιγραφής
Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης	Με πλάτη στήριξης

Κατάλληλο για

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie R.classic / Σειρές 1930 / Serie Glas