



457209



**Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Lautsprecheranschluss
Leiterquerschnitt	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Anschlüsse	1

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Konnektivität**

Montageart	Krallenbefestigung Schraubanschluss
------------	----------------------------------------

**Ausstattung**

Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Texte**

Auslass	Mit Geradeauslass
---------	-------------------

**Spannung**

Nennspannung	60 V
--------------	------

**Texte**

Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragplatte

**Geeignet für**

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic