




457209



Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	Luidspreker-aansluiting
Leidingdoorsnede	10 - 10 mm ²
Aantal aansluitingen	1

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage Schroefaansluiting
---------------	-----------------------------------

Samenstelling

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Spanning

Nominale spanning	60 V
-------------------	------

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Draagplaat/draagring	Met draagplaat

Geschikt voor

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie berker R.classic