



457209



Utičnica za zvučnike, jezgro, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

Veza

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Vrsta priključka/utikača | Utičnica za zvučnik |
| Presjek vodiča | 10 - 10 mm ² |
| Broj priključaka | 1 |

Materijali

| | |
|-----------------|-------------------|
| Boja | Polarna bijela |
| RAL kod | 9010 |
| Obrada površine | Mat |
| Materijal | Metal Plastika |
| Obrada | Neobrađeno |

Dimenzije

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Visina | 71 mm |
| Širina | 71 mm |
| Dubina | 45 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 0 mm |

Povezivost

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Vrsta montaže | Montaža kralama Vijčani spoj |
|---------------|---------------------------------|

Oprema

| | |
|-------------------------|----|
| Zaštićeno | Ne |
| Sa poklopcem za prašinu | Ne |

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK | IK05 |

Tekst

| | |
|-------|-------------------|
| Izlaz | Sa ravnim izlazom |
|-------|-------------------|

Napon

| | |
|---------------|------|
| Nazivni napon | 60 V |
|---------------|------|

Tekst

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Označavanje | Bez polja za označavanje |
| Nosač ploča/nosiviprsten | Sa potpornom pločom |

Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serija 1930/ Serija Glas / Serija R.classic

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|