



457209



Β.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Τύπος σύνδεσης | Υποδοχή ηχείων |
| Διατομή αγωγού | 10 - 10 mm ² |
| Αριθμός συνδέσεων | 1 |

Υλικά

| | |
|----------------------|---------------------|
| Χρώμα | Λευκό |
| Κωδικός RAL | 9010 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
| Υλικό | Μέταλλο Πλαστικό |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |

Διαστάσεις

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Ύψος | 71 mm |
| Πλάτος | 71 mm |
| Βάθος | 45 mm |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 0 mm |

Συνδεσιμότητα

| | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Τρόπος στήριξης | Τοποθέτηση με νύχια Σύνδεση με βίδες |
|-----------------|-----------------------------------------|

Εξοπλισμός

| | |
|-------------------|-----|
| Θωρακισμένο | Όχι |
| Με κάλυμμα σκόνης | Όχι |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK05 |

Κείμενο

| | |
|--------|---------------|
| Έξοδος | Με ίσια έξοδο |
|--------|---------------|

Τάση

| | |
|-----------------|------|
| Ονομαστική τάση | 60 V |
|-----------------|------|

Κείμενο

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Επιγραφή | Χωρίς πεδίο επιγραφής |
| Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης | Με πλάτη στήριξης |

Κατάλληλο για

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie R.classic / Σειρές 1930 / Serie Glas