



WH11186905A

basico: Schlüsseltaster/1p/1->0 /ohne Zylinder mit Front für Kombination Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	25 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	46 mm
Breite	58 mm
Tiefe	80.5 mm
Einbautiefe	8.5 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	72 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"
Schaltart/Variante	Wechsler mit Nullstellung 1-polig