



BKF150145

**Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 150x(145-190)mm droge reiniging**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Breedte	150 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	20900 - 20900 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	86
------------------------------------------------------------	----

**Afmetingen**

Minimale dekvloerhoogte	145 mm
Nivelleerbereik	145 - 190 mm

**Gebruiksvoorwaarden**

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	2 kN

**Instructies**

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

**Samenstelling**

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

**Installatie, montage**

Montage opening	Zonder
-----------------	--------

**Materiaal**

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof

**Deksel, deur**

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt

**Funcies**

Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte	Ja
---------------------------------------------------	----

**Materiaal**

Oppervlakte behandeling	Verzinkt
-------------------------	----------

**Funcies**

Met bodem door	Nee
----------------	-----

**Deksel, deur**

Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

