



EE181



## Astro Wochenzeitschaltuhr 2 Kanäle

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 230 - 230 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

#### Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast Serienschalt. 1000 W

Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert 400 VA

#### Funktionen

Gangreserve Jahre 5 y

Mit Netzsynchrosation Nein

Mit Quartz Synchronisation Ja

Anzahl Funktionskanäle 2

#### Ausstattung

Genauigkeit pro Tag 1.5 s

Mit Impulsprogramm Nein

Anzahl Kanäle 2

#### Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

#### Einstellungen

Tagesprogramm Ja

Wochenprogramm Ja

Jahresprogramm Nein

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - +55 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Funktion Tastensperre mittels Sperrschlüssel

#### Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 3.50 mm

Tiefe 64 mm

#### Kapazität

Anzahl Module 2

#### Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen 1 min