



EE181



**Astro Wochenzeitschaltuhr 2 Kanäle**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Leistung**

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

**Beleuchtung**

Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe 1000 W

Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert 400 VA

**Funktionen**

Gangreserve in Jahren 5 y

Mit Netzsynchronisation Nein

Mit Quartz Synchronisation Ja

Anzahl Funktionskanäle 2

**Ausstattung**

Genauigkeit pro Tag 1,5 s

Mit Impulsprogramm Nein

Anzahl Kanäle 2

**Anschluss**

Kontaktart 1x Wechsler

**Einstellungen**

Tagesprogramm Ja

Wochenprogramm Ja

Jahresprogramm Nein

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -10 - +55 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Funktion Tastensperre mittels Sperrschlüssel

**Abmessungen**

Höhe 85 mm

Breite 3,50 mm

Tiefe 64 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Elektrische Hauptattribute**

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen 1 min