



B45410

**Boîte de sol TerCia BDS-C45 12 modules prof encastrément 80mm Dim 219x219mm Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

**Dimensions**

Profondeur de montage	77 mm
Largeur de montage	200 mm
Longueur d'encastrément	200 mm
Longueur	219 mm
Largeur	219 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

**Matière**

Traitement	Galvanisé
------------	-----------

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
---	------

**Couvercle, porte**

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN
---	------

**Fonctions**

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

**Textes**

Sortie de câble	Avec sortie de câble
-----------------	----------------------

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7011

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	2
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	6

**Equipement**

Nombre de boîte d'appareillage	2
--------------------------------	---

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----