



FR13S2

Golvskåp, IP55, SKII, djup 275 mm, höjd 1700 mm bredd 800 mm + 200mm Sockel

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	1900 mm
Bredd	800 mm
Djup	275 mm
Material tjocklek sidovägg	1,50 mm

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

##### Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6

##### Installation, montering

Montering	Golvmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

##### Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

##### Utrustning

Antal rader	11
-------------	----

##### Material

Ytbehandling	Matt
--------------	------

##### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

##### Elektrisk ström

Märkström	800 A
-----------	-------

##### Spänning

Märkspänning	690 - 690 V
--------------	-------------

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----