



EE180

IP20



Astro Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast Serienschalt. 1000 W

Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert 400 VA

Funktionen

Gangreserve Jahre 5 y

Mit Netzsynchrisation Nein

Mit Quartz Synchronisation Ja

Anzahl Funktionskanäle 1

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag 1.5 s

Mit Impulsprogramm Nein

Anzahl Kanäle 1

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Einstellungen

Tagesprogramm Ja

Wochenprogramm Ja

Jahresprogramm Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - +55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Funktion Tastensperre mittels Sperrschlüssel

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 65 mm

Tiefe 65 mm

Kapazität

Anzahl Module 2

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen 1 min