



EE180



Astro Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
-------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast Serienschalt.	1000 W
--	--------

Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	400 VA
--	--------

Funktionen

Gangreserve Jahre	5 y
-------------------	-----

Mit Netzsynchronisation	Nein
-------------------------	------

Mit Quartz Synchronisation	Ja
----------------------------	----

Anzahl Funktionskanäle	1
------------------------	---

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	1.5 s
---------------------	-------

Mit Impulsprogramm	Nein
--------------------	------

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

Einstellungen

Tagesprogramm	Ja
---------------	----

Wochenprogramm	Ja
----------------	----

Jahresprogramm	Nein
----------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - +55 °C
--------------------	--------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Funktion	Tastensperre mittels Sperrschlüssel
----------	-------------------------------------

Abmessungen

Höhe	85 mm
------	-------

Breite	65 mm
--------	-------

Tiefe	65 mm
-------	-------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen	1 min
---	-------