



SL20055940D1

tehalit.SL Nośnik bez pokrywy urządzeń 20x55 2x gniazdo SCHUKO alu

Właściwości techniczne

Akcesoria

Wstępnie wyposażony w 2x gniazda wtykowe

Wymiary

Wysokość	115 mm
Głębokość	48 mm
Długość	130 mm

Sprzęt

Pusta puszka pod gniazdo Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm²

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Aluminium

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 5 - 60 °C

Ilustracje | Rysunki

