



SL20055940D1

SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 55 mm hoog, alulook

Technische eigenschappen

Toebehoren

Uitgerust met 2x contactdozen

Afmetingen

Hoogte	115 mm
Diepte	48 mm
Lengte	130 mm

Samenstelling

Lege contactdoos Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Aansluiting

Kabeldoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Aluminium

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 60 °C

Afbeeldingen | tekeningen

