



VR06129005

## Installatiedoos R06 rondx215mm zwart voor 12mm vloerafdekking

### Technische karakteristieken

#### Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	84 mm
Inbouwdiameter	215 mm
Buitendiameter	234 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

#### Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R06
--	-----

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

#### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

#### Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

#### Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

#### Teksten

Leidinguitgang	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

#### Materiaal

Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal stopcontacten	6

#### Uitrusting

Aantal ingebouwde apparaten	6
Aantal stopcontactdozen	2

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

