




WL4032

Dimer tasterski, srebrni

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Srebrna
RAL kod	9006
Materijal	Metal Plastika

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	45 mm

Tekst

Način instalacije	Sa kralama Za pričvršćivanje vijcima
-------------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da