



WH108801F

Insert petite combinaison: 2x poussoir F-O/ 2 pôles + T13 + plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	40 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Matière

Couleur	Bleu
Code RAL	5012
Matière	Duroplast
Finition	Mat

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----