



WH108801F

**Insert petite combinaison: 2x poussoir F-O/ 2 pôles + T13 + plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	40 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Matière**

Couleur	Bleu
Code RAL	5012
Matière	Duroplast
Finition	Mat

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----