



LD02K63-1KS

Gniazdo bezp. ceram. D02/1 E18 1P 3278VR 63A 400VAC TS35 zac.śr. M5 jarzm 25mm2

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A
	35 A
	50 A
	63 A

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9,50 W
--	--------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
---------------------------------	-----

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

Wymiary

Wysokość	65 mm
Szerokość	27 mm
Długość	70 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak