



LD02K63-1KS

Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se šroubem M5, s krytem

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A
	35 A
	50 A
	63 A

Architektura

Počet pólů	1
------------	---

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	9,50 W
--	--------

Rozsah dodávky

S krytem	Ano
----------	-----

Pojistka

Velikost pojistky	D02
-------------------	-----

Rozměry

Výška	65 mm
Šířka	27 mm
Délka	70 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano