



REK241X



### Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend ELCOM.FON

#### Technische Eigenschaften

##### Werkstoff

Farbe	Polarweiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Kunststoff Thermoplast

#### Abmessungen

Höhe	74.30 mm
Breite	93 mm
Tiefe	16 mm
Abmessungen	74.30 x 93 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Betrieb	180 mA
-----------------------	--------

#### Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

#### Texte

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für optionale Zusatzspeisung Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen

#### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
Lautstärkeregelung	Ja

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

#### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

#### Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Nein
-----------------------	------