



REK241X



IK03

IP30



Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend ELCOM.FON

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Polarweiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Kunststoff Thermoplast

Abmessungen

Höhe	74.30 mm
Breite	93 mm
Tiefe	16 mm
Abmessungen	74.30 x 93 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Betrieb	180 mA
-----------------------	--------

Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

Texte

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für optionale Zusatzspeisung Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
Lautstärkeregelung	Ja

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Nein
-----------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----