



50453522



Кнопка IP55, біла, 10AX/250В W.1

Технічні характеристики

Електричний струм

Миттєвий струм 10 A

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

Кількість полюсів 1

Матеріали

Colour Полярна білізна

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Прозорий Ні

Розміри

Висота 76 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Тип кнопки Одинарна кнопка

З контактом зворотного зв'язку Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Ударостійкість IK IK05

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Умови використання

Робоча температура -25 - 35 °C

Тексти

Відбиток Без надруку

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Пломбування З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні

Клема Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки
З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Sustainability

REACH-SVHC free Так