



FZ153NM

Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU53..

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 853 mm |
| Šířka   | 853 mm |
| Hloubka | 13 mm  |

##### Kryt, dveře

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Dveře/kryt průhledné | Ne                            |
| Typ dveří rozvaděče  | Dvoukřídlé dveře, asymetrické |
| Typ rukojeti         | Výklopná rukojeť se západkou  |

##### Materiál

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kód RAL  | 9010              |
| Barva    | Bílá              |
| Materiál | Ocel              |
| Povrch   | Práškové lakování |

##### Architektura

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Poloha dveří rozvaděče | Vlevo<br>Vpravo |
|------------------------|-----------------|

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP30 |
|-----------------|------|

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|