



XEM600

Lastbalanseringsmodul Flow

Tekniska egenskaper

Spänning

Ingångsspänning	24 - 24 V
-----------------	-----------

Elektrisk ström

Antal ingångar	3
----------------	---

Dimensioner

Bredd	106 mm
-------	--------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Anslutning

Typ av montering	Adapter för DIN-skena
------------------	-----------------------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Utrustning

Systemgränssnitt	Ethernet
------------------	----------