



HW1E308DE

### Offener Leistungsschalter 800A 3P 66kA HW1 Einschubtech. für TU: Sentinel Energy

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2	66 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2	55 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2	55 kA

##### Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	25000
---	-------

##### Ausstattung

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	3
---------------------------------------	---

##### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	12000 V
Versorgungsspannungsart	AC

##### Widerstand

Innenwiderstand	50 $\mu\Omega$
-----------------	----------------

##### Architektur

Polanzahl	3
Gerätebauform	Einschubtechnik
Polart	3P3D

##### Auslösung

Reaktionszeit beim Schliessen	45 ms
-------------------------------	-------

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	64.60 W
---------------------------------------	---------

##### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja