



ESR3336029

Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Mátově zelená

Kód RAL 6029

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 135 mm

Šířka 45 mm

Hloubka 40 mm

Počet jednotek 3

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 45 mm

Konektivita

Druh montáže Rastec 45°
Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ano

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Předem vybaveno 3x zásuvka

Kryt, dveře

Typ víka Bez víka

Kapacita

Počet modulů 6

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Žádný kryt

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano