



GE20103020

tehalit.WA Gniazdo kanałowe 2-krotne 2P+Z WAGO C-profil czerwony

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Materiały

Kolor Czerwony

Kod RAL 3020

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliamid (PA)

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 50 mm

Szerokość 120 mm

Głębokość 61 mm

Liczba jednostek 2

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy
Wago Winsta

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm²

Instalacja, montaż

Sposób montażu Profil typu C kanału ściennego

Łączność

Rodzaj montażu Modułowy

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Wstępnie wyposażony w 2x gniazda wtykowe

Pojemność

Liczba modułów 2

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS

Tak

Ilustracje | Rysunki

