




GE20103020

Dvojzásuvka s ochranným kolíkem, pro BRN a BRAN, červená

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Dopravní červená
Kód RAL	3020
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Polyamid (PA)
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	50 mm
Šířka	120 mm
Hloubka	61 mm
Počet jednotek	2

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka zástrčky Wago Winsta
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou	1,5 - 2,5 mm ²

Instalace, montáž

Montáž	C profil parapetního kanálu
--------	-----------------------------

Konektivita

Druh montáže	Modulární
--------------	-----------

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Francouzská norma NF
Otočná středová vložka	Ano
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
Předem vybaveno	2x zásuvka

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
---------	---

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

