




GE20103020

**Dvojzásuvka s ochranným kolíkem, pro BRN a BRAN, červená**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

**Napětí**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

**Frekvence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Materiál**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Barva            | Dopravní červená |
| Kód RAL          | 3020             |
| Povrchová úprava | Matná            |
| Materiál         | Polyamid (PA)    |
| Povrch           | Neošetřený       |

**Rozměry**

|                |        |
|----------------|--------|
| Výška          | 50 mm  |
| Šířka          | 120 mm |
| Hloubka        | 61 mm  |
| Počet jednotek | 2      |

**Připojení**

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ konektoru/zástrčky                            | Svorka zástrčky<br>Wago Winsta |
| Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>      |

**Instalace, montáž**

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Montáž | C profil parapetního kanálu |
|--------|-----------------------------|

**Konektivita**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Druh montáže | Modulární |
|--------------|-----------|

**Vybavení**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | Francouzská norma NF |
| Otočná středová vložka                  | Ano                  |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne                   |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne                   |
| Se signálním svítidlem                  | Ne                   |
| Zámek                                   | Ne                   |

**Příslušenství**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Popisové pole   | Ne         |
| Předem vybaveno | 2x zásuvka |

**Kapacita**

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 2 |
|--------------|---|

**Bezpečnost**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ano  |
| Mechanická odolnost IK            | IK07 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

**Funkce**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
|--------------------------|----|

**Texty**

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Potisk  | Bez potisku                               |
| Ochrana | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS

Ano

**Ilustrace a výkresy**

