



WJA157

**Obturateur ateha associable**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Levier basculant
---------------------------	------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	0
-------------------	---

**Matière**

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitements	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	25 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	45 mm

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui