



WJA157

Obturbateur ateha associable

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Levier basculant

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Matière

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matériau Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 25 mm

Largeur 65 mm

Profondeur 45 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui