



WJA157

Obturateur ateha associable

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Levier basculant
---------------------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitements	Non traité

Dimensions

Hauteur	25 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	45 mm

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui