



WJA157

**Obturateur ateha associable**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Levier basculant
---------------------------	------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	0
-------------------	---

**Matières**

Couleur	Blanc signalisation
---------	---------------------

Code RAL	9016
----------	------

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
---------	---------------------------------------

Traitement	Non traité
------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	25 mm
---------	-------

Largeur	65 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Connectivité**

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----