



WJA157

### Obturbateur ateha associable

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande	Levier basculant
---------------------------	------------------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

#### Matières

Couleur	Blanc signalisation
---------	---------------------

Code RAL	9016
----------	------

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
---------	---------------------------------------

Traitement	Non traité
------------	------------

#### Dimensions

Hauteur	25 mm
---------	-------

Largeur	65 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

#### Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----