



GBD5008549016

#### Ângulo interior variável GBD 50085

##### Características técnicas

###### Dimensões

|         |       |
|---------|-------|
| Altura  | 56 mm |
| Largura | 85 mm |

###### Acessórios

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tipo de acessório | Moldado |
|-------------------|---------|

###### Configuração

|              |     |
|--------------|-----|
| Sobreposição | Sim |
|--------------|-----|

###### Modo de configuração

|                |         |
|----------------|---------|
| Área de ângulo | 90 - 90 |
|----------------|---------|

###### Instalação / montagem

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Perfuração da base | Não |
|--------------------|-----|

###### Materiais

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Material   | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Tratamento | Sem tratamento                         |
| Cor        | Branco trânsito                        |
| Código RAL | 9016                                   |

###### Índice de proteção

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Resistência ao impacto IK | IK07 |
|---------------------------|------|

###### Equipamento

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Com película protetora | Não |
|------------------------|-----|

###### Adequado para

|           |  |
|-----------|--|
| GBD 50x85 |  |
|-----------|--|

###### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |