



10299004

Opbouwafdekraam 1-v, berker Arsys, edelstaal, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Kleur | RVS |
| RAL-code | 9022 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Duroplast RVS |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld Gelakt |

Afmetingen

| | |
|--------------|----------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Diepte | 35 mm |
| Inbouwdiepte | 33,50 mm |

Samenstelling

| | |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal Verticaal |
| Gemonteerd op | Oppervlaktmontage |

Toebehoren

| | |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |