



BRS651001VERZ

tehalit.BRS Podstawa 100mm, stalowa, ocynkowana

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 68 mm   |
| Szerokość | 100 mm  |
| Długość   | 2000 mm |

**Pokrywa, drzwi**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 1     |
| Szerokość osłony 1                 | 80 mm |
| Szerokość osłony 2                 | 0 mm  |
| Szerokość osłony 3                 | 0 mm  |

**Wymiary**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 5790 - 5790 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------|-----------------------------|

**Pojemność**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami) | 10 |
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 24 |

**Kompatybilność**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | Standard 60 mm, 45 mm, CEE, KNX, MCB |
|-----------------------------|--------------------------------------|

**Instalacja, montaż**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Tak |
|---------------------|-----|

**Materiały**

|          |            |
|----------|------------|
| Materiał | Stal       |
| Obróbka  | Ocynkowany |
| Kolor    | Ocynkowane |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40 |

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 90 °C |
|-------------------------|------------|

**Łączność**

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Łącznik podstawy jest osobnym elementem |
|----------------------|-----------------------------------------|

**Sprzęt**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zacisk mocujący linkę w zestawie | Nie |
| Liczba klamer do kabli na metr   | 0   |
| Z folią ochronną                 | Tak |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

