



HW4P432FE

Disjoncteur Ouvert HW4 120kA 3200A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	3200 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	120 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	100 kA

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de pôles	4P4D N:0/50/100/200%
Type de boîtier	Produit complet

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui