



HXB040H

### Comando motore 24V DC per interruttore scatolato h3 x250

#### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di comando AC	0 - 0 V
Tensione di comando DC	24 - 24 V

#### Funzioni

Con funzione auto-reset	No
-------------------------	----

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si