



HXB040H

Comando motore 24V DC per interruttore scatolato h3 x250

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di comando AC	0 - 0 V
Tensione di comando DC	24 - 24 V

Funzioni

Con funzione auto-reset	No
-------------------------	----

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si