




LVZ00WD150

Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 3-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	3
--------------------	---

Leistung

Leistung	1,50 VA
----------	---------

Abmessungen

Höhe	17 mm
Breite	49,90 mm
Tiefe	351 mm

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	3000 V
--------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 75 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm ²

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP10
--------------------------------	------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	150 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Nennstrom	150 A

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja